



LUXLIFT

SMART LIFTING SYSTEMS



LuxLift TURN – Schwenkarmlift

Möglichkeiten zur Konfiguration Ihres LL TURN

Standardmäßig enthält LL TURN einen LuxLift LL-12 (12 kg Hebegewicht, 20 m Absenkhöhe)

Untenstehende Parameter können unabhängig voneinander gewählt werden.

1 Drehwinkel festlegen



45°



90°



135°



180°

Schwenken Sie die Leuchte aus dem unzugänglichen Bereich.

2 Schwenkrichtung festlegen



rechtsdrehend




linksdrehend

Drehrichtung bezieht sich auf Plandraufsicht.

Wählen Sie die Schwenkrichtung unter Berücksichtigung des Befestigungspunktes.

3 Armlänge festlegen



75 cm

100 cm

Die Armlänge ist definiert als Abstand vom Drehpunkt bis zur Liftmitte.

4 Montageplatte

Der Schwerpunkt der Leuchte muss zentral unter dem Liftteller liegen.

Wir erstellen passende Montageplatten gemäß Ihrer Leuchten-Spezifikation.

Sie benötigen etwas anderes?

Wir erstellen **Sonderanpassungen**.
Sprechen Sie mit unseren Vertriebspartnern.

Angepasst werden kann:

- Hebegewicht,
- Absenkhöhe,
- individuelle Drehwinkel,
- Armlänge

Unsere Vertriebspartner beraten Sie gerne um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu verwirklichen!

Luxlift HandelsgmbH behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Luxlift HandelsgmbH übernimmt keine Haftung bei Satz- und Druckfehlern. Aus den Angaben dieses Datenblattes können keine Ansprüche hergeleitet werden.